

## 1. Specyfikacja

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Power:(W)                   | > 120W  |
| Napięcie:                   | 22.2V   |
| Próżni:                     | 7 Kpa   |
| Silnik szczotki:            | 10 W  |
| Baterii:                    | <a href="#">Akumulator litowo-jonowy</a><br>2200mAh |
| Poziom hałasu:              | < 65 dB   |
| Ilość kurzu:                | 0,3 L   |
| <a href="#">Czas pracy:</a> | 30min lub 15min                                     |
| Czas ładowania:             | 4-5H  |

## 2. Funkcje

[2 w 1](#) projektu;

Szczotka elektryczna;

Jeden przycisk czyste kurz cup;

[Potężny](#) ssania;

Akumulator [Akumulator litowo-jonowy](#) 2200mAh akumulator zapewnia do 40 minut nieprzerwanego [czas czyszczenia](#)

Regulowana prędkość

## 3. Informacje dotyczące pakowania

|                         |                 |        |
|-------------------------|-----------------|--------|
| Gift Box rozmiar (mm)   | 620 * 325 * 130 |        |
| Rozmiar kartonu (mm)    | Dostosować      |        |
| Ładowanie Quantity(PCS) |                 |        |
| 20' GP                  | 40' GP          | 40' HC |
| 1080                    | 2280            | 2720   |

## 4. Akcesoria

2-w-1 Ssawka szczelinowa; Małe narzędzia;

[uchwyt ścienny](#); Podstawka ładująca

# Production Process

Injection Moulding Machine



Assembly Line



Parts of Testing Equipments



Raw Material Warehouse & Finished Product Warehouse



# Our Team

## Activity, Cooperation, Home



Welcome to  
contact US!

